


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-P-A-M4



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Aplicatie

Rază mică de înclinare

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

790

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

400

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Greutate

[g]

41

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M4



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-P-A-M4

Lungimea capului de sesizare [mm]	15
Lungime totală [mm]	600
Rază minimă îndoire [mm]	10
Disponere fibre	●
Materiale	Adaptor: PPE
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PVC

Accesorii

Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M4
	saibe dintate: 4
	Piuliță moletată: 1 x M11

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------