


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-P-V-E1



Aplicatie	
Principiu de functionare	Barieră optică
Aplicatie	Rază mică de înclinare
Raza de detectie	
Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Distanța fibrei optice [mm]	420
OKF	
Distanța fibrei optice [mm]	50
OOF	
Distanța fibrei optice [mm]	160
OUF	
Distanța fibrei optice [mm]	50
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-20...80
Date mecanice	
Greutate [g]	49
Versiunea capului de detectie	drept
Diametrul capului de detectie [mm]	1



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-P-V-E1

Lungimea capului de sesizare [mm]	5
Lungime totală [mm]	600
Rază minimă îndoire [mm]	10
Disponere fibre	●
Materiale	Adaptor: PPE
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei	PVC

Accesorii

Articole livrate	Brățară de fixare:, E20107
------------------	----------------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------