




Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-P-A-R3



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Aplicatie

Rază mică de înclinare

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OKF; OUF; OOF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

400

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Greutate

[g]

56

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

3

Lungimea capului de sesizare

[mm]

10

Lungime totală

[mm]

600



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-P-A-R3

Rază minimă îndoire	[mm]	10
Dispunere fibre		●
Materiale		Adaptor: PPE
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		Aluminiu
Materialul fibrei		PVC
Accesorii		
Articole livrate		E20104
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.