

Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-M6/0,8M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Rezisten#ă la temperaturi ridicate; Design robust,
pentru utilizarea în medii industriale dificile

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungimea capului de sesizare [mm]

35

Lungime totală [mm]

800

Rază minimă îndoie

[mm]

20



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-M6/0,8M

Materiale	Adaptor: ABS
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	Aluminiu
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.