


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-R4/1,5



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Rezisten#ă la temperaturi ridicate; Design robust,
pentru utilizarea în medii industriale dificile

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF; OOF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

36

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

180

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

36

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Greutate

[g]

72

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

4

Lungimea capului de sesizare

[mm]

10

Lungime totală

[mm]

1500



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-R4/1,5

Rază minimă îndoire	[mm]	20; (la instalare fixă)
Dispunere fibre		
Materiale		Adaptor: ABS
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		Aluminiu
Materialul fibrei		Aluminiu
Accesorii		
Articole livrate		Brăţară de fixare:, E10221
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.