


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-V-E1/1M



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF; OOF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

8

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

24

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

8

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Greutate

[g]

41

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie

[mm]

1

Lungimea capului de sesizare

[mm]

5

Lungime totală

[mm]

1000



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-V-E1/1M

Rază minimă îndoire	[mm]	20
Dispunere fibre		
Materiale		Adaptor: PPE
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei		PVC
Accesorii		
Articole livrate		Brăţară de fixare:, E20107
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.