


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M-E3



Aplicatie

Principiu de functionare

Sensor reflexiv difuz

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

360

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Greutate

[g]

12,5

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie

[mm]

3

Lungime totală

[mm]

26

Dispunere fibre



E20078



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M-E3

Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	alama
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.