


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-E3/1M



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Rezisten#ă la temperaturi ridicate; Design robust,
pentru utilizarea în medii industriale dificile

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

320

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

200

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Greutate

[g]

63

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie

[mm]

3

E20080



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-E3/1M

Lungime totală	[mm]	1000
Rază minimă îndoire	[mm]	20; (la instalare fixă)
Dispunere fibre		①
Materiale		Adaptor: ABS
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		Aluminiu
Materialul fibrei		Aluminiu
Accesorii		
Articole livrate		E20102
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.