


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-P-V-M4

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20059

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M4

Lungimea capului de sesizare [mm]

15

Lungime totală

[mm]

600

**Senzor fibra optica de tip bariera**

FE-00-P-V-M4

Rază minimă îndoire	[mm]	20
Materiale	Adaptor: PPE	
Materialul fibrei	Sticlă	
Materialul capului fibrei	inox(1.4305 / 303)	
Materialul fibrei	PVC	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	