
E20138

Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-E3/2M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Principiu de functionare		Senzor reflexiv difuz
Raza de detectie		
Distanta cu amplificator de tip fibra optica		OKF; OUF
OKF		
Distanta fibrei optice	[mm]	32
OUF		
Distanta fibrei optice	[mm]	32
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...290
Date mecanice		
Versiunea capului de detectie		drept
Diametrul capului de detectie	[mm]	3
Lunginea capului de sesizare	[mm]	10
Lungime totală	[mm]	2000
Rază minimă îndoire	[mm]	20
Materiale		Adaptor: ABS
Materialul fibrei		Sticlă

E20138

Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-E3/2M

Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	Aluminiu
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.