


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-A-R4/2M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20054

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

32

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

32

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

4

Lungimea capului de sesizare

[mm]

10

Lungime totală

[mm]

2000



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-A-R4/2M

Rază minimă îndoire	[mm]	20
Materiale	Adaptor: PPE	
Materialul fibrei	Sticlă	
Materialul capului fibrei	Aluminiu	
Materialul fibrei	PVC	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	