




Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-P-A-E2,5/2m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20359

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

96

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

96

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie

[mm]

2,5

Lungimea capului de sesizare

[mm]

10

Lungime totală

[mm]

2000

**Senzor fibra optica de tip bariera**

FE-00-P-A-E2,5/2m

Rază minimă îndoire	[mm]	10
Materiale	Adaptor: PPE	
Materialul fibrei	Sticlă	
Materialul capului fibrei	Aluminiu	
Materialul fibrei	PVC	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	