


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-30-P-A-M8



Aplicatie

Principiu de functionare

Sensor reflexiv difuz

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OIF

OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

70

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Greutate

[g]

93

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M8

Lungime totală

[mm]

600

Rază minimă îndoie

[mm]

30

Disponere fibre



Materiale

Adaptor: PA

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

Aluminiu



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-30-P-A-M8

Materialul fibrei	PVC
Accesorii	
Articole livrate	Piulițe hexagonale: 2 x M8, Oțel inox
	saibe dintate: 2
	Piuliță moletată: 1 x M30
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.