




Senzori cu fibra optica difuzi

FT-30-P-A-R8



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OIF

OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

70

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Greutate

[g]

91

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

8

Lungime totală

[mm]

600

Rază minimă îndoire

[mm]

30

Disponere fibre



Materiale

Adaptor: PA

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

Aluminiu



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-30-P-A-R8

Materialul fibrei	PVC
Accesorii	
Articole livrate	E20353
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.