


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-A-A-R6



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Aplicatie

Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust,
pentru utilizarea în medii industriale dificile

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri
de amplificatoare

OIF

OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

300

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Greutate

[g]

113,5

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

6

Lungime totală

[mm]

600

Rază minimă îndoie

[mm]

30; (la instalare fixă)

Disponere fibre



Materiale

Adaptor: PA

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

Aluminiu

E20161



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-A-A-R6

Materialul fibrei	Aluminiu
Accesorii	
Articole livrate	Brățară de fixare:, E10221
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.