
E20164

Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-P-A-M6



Aplicatie		
Principiu de functionare		Barieră optică
Aplicatie		Pentru utilizare în medii industriale
Raza de detectie		
Distanta fibrei optice cu tipuri de amplificatoare		OIF
OIF		
Distanta fibrei optice	[mm]	300
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...80
Date mecanice		
Greutate	[g]	98,5
Versiunea capului de detectie		drept
Filetul capului de detectie		M6
Lunginea capului de sesizare	[mm]	35
Lungime totală	[mm]	600
Rază minimă îndoire	[mm]	30
Dispunere fibre		◉
Materiale		Adaptor: PA
Materialul fibrei		Sticlă

E20164

Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-P-A-M6

Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PVC
Accesorii	
Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M6, Oțel inox
	saibe dintate: 4
	Piuliță moletată: 1 x M30
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.