


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-P-A-R6



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OIF

OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

300

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Greutate

[g]

107,5

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

6

Lungime totală

[mm]

600

Rază minimă îndoire

[mm]

30

Disponere fibre



Materiale

Adaptor: PA

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

Aluminiu

E20165



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-P-A-R6

Materialul fibrei	PVC
Accesorii	
Articole livrate	Brățară de fixare:, E10221
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.