


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-E3/1,2M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20176

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

38

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

38

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie

[mm]

3

Lungimea capului de sesizare

[mm]

10

Lungime totală

[mm]

1200



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-E3/1,2M

Rază minimă îndoire	[mm]	20
Materiale	Adaptor: ABS	
Materialul fibrei	Sticlă	
Materialul capului fibrei	Aluminiu	
Materialul fibrei	Aluminiu	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	