


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-V-E1

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20053

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

8

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

8

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie

[mm]

1

Lungimea capului de sesizare

[mm]

5

Lungime totală

[mm]

600



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-V-E1

Rază minimă îndoire	[mm]	10
Materiale		Adaptor: PPE
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei		PVC
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.