

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



#### Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

#### Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip  
fibra optica

OKF; OUF

#### OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

#### OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

#### Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

#### Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungimea capului de sesizare [mm]

35

Lungime totală [mm]

600

Rază minimă îndoire [mm]

20

Materiale

Adaptor: ABS

Materialul fibrei

Sticlă

**Senzori cu fibra optica difuzi**

FT-00-A-V-M6/S

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Materialul capului fibrei | inox (1.4571/316Ti ) |
| Materialul fibrei         | Aluminiu             |
| <b>Observatii</b>         |                      |
| Unitate de ambalare       | 1 buc.               |