


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-E3/0,15m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie [mm]

3

Lungimea capului de sesizare [mm]

10

Lungime totală [mm]

150

Rază minimă îndoire [mm]

20

Materiale

Adaptor: ABS

Materialul fibrei

Sticlă

**Senzori cu fibra optica difuzi**

FT-00-A-A-E3/0,15m

Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	Aluminiu
Observatii	
Unitate de ambalare	1 buc.