


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-A-A-M4/1M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Greutate

[g]

74

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M4

Lungimea capului de sesizare

[mm]

15

Lungime totală

[mm]

1000

Rază minimă îndoie

[mm]

20; (la instalare fixă)

Disponere fibre



**Senzor fibra optica de tip bariera**

FE-00-A-A-M4/1M

Materiale	Adaptor: ABS
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	Aluminiu
Accesorii	
Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M4
	saibe dintate: 4
	Piuliță moletată: 1 x M11
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.