


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-P-A-M6/1M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20217

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OIF

OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

300

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungimea capului de sesizare [mm]

35

Lungime totală [mm]

1000

Rază minimă îndoire [mm]

30

Materiale

Adaptor: PA

Materialul fibrei

Sticlă

**Senzor fibra optica de tip bariera**

FE-30-P-A-M6/1M

Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PVC
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.