

E20215




Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M6

Articol scos din productie

Data expirarii: 31.03.2017



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanta cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF; OOF

OKF

Distanta fibrei optice

[mm]

40

OOF

Distanta fibrei optice

[mm]

200

OUF

Distanta fibrei optice

[mm]

40

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...80

E20215



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M6

Date mecanice	
Greutate [g]	20,7
Versiunea capului de detectie	drept; adaptabil direct
Lungime totală [mm]	26
Disponere fibre	Ⓜ
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	inox(1.4305 / 303)
Accesorii	
Accesorii (furnizate)	Piulițe hexagonale: 4 x M6, Oțel inox
	saibe dintate: 2
	Piuliță moletată: 1 x M11
Observații	
Indicații	Articol scos din productie
Unitate de ambalare	1 buc.

Articol scos din productie

Data expirarii: 31.03.2017