




Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-P-A-R3/2M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OIF

OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

80

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

cu cot

Lungime totală

[mm]

2000

Rază minimă îndoie

[mm]

30

Materiale

Adaptor: PA

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

Aluminiu

Materialul fibrei

PVC

Accesorii

Articole livrate

E20104

E20218



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-P-A-R3/2M

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.