


## Senzori cu fibra optica difuzi

FT-30-P-A-M8/2M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

## Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip  
fibra optica

OIF

## OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

56

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

## Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M8

Lungime totală

[mm]

2000

Rază minimă îndoire

[mm]

30

Dispunere fibre

Materiale

Adaptor: PA

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

Aluminiu

Materialul fibrei

PVC

# E20221



## Senzori cu fibra optica difuzi

FT-30-P-A-M8/2M

### Observații

Unitate de ambalare

1 buc.