




Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-V-R1



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF; OOF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

6

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

24

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

6

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

E20230



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-V-R1

Date mecanice	
Greutate [g]	37
Versiunea capului de detectie	cu cot
Diametrul capului de detectie [mm]	1
Lungime totală [mm]	600
Rază minimă îndoire [mm]	20
Dispunere fibre	⓪
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	inox (1.4301 / 304)
Materialul fibrei	PVC
Accesorii	
Accesorii (furnizate)	E20107
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.