


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-M6/1,3M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20086

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungimea capului de sesizare [mm]

35

Lungime totală

[mm]

1300



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-M6/1,3M

Rază minimă îndoire	[mm]	20
Materiale	Adaptor: ABS	
Materialul fibrei	Sticlă	
Materialul capului fibrei	Aluminiu	
Materialul fibrei	Aluminiu	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	