



## Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M-V-M6/0,3M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20489

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!

No scale drawing available

## Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

## Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip  
fibra optica

OKF; OUF

## OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

20

## OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

20

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

## Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungime totală

[mm]

300

Rază minimă îndoire

[mm]

20

Materialul fibrei

Acril

Materialul capului fibrei

inox(1.4305 / 303)

Materialul fibrei

Silicon metal

## Observații

Unitate de ambalare

1 buc.