


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-R3



- 1 piuliță olandeză
2 OKF cu fibre optice

Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

25

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Greutate

[g]

14

Versiunea capului de detectie

cu cot; adaptabil direct

Diametrul capului de detectie

[mm]

3

Lungime totală

[mm]

24

Disponere fibre



Materiale

piuliță olandeză: Material plastic

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

inox(1.4305 / 303)

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.