


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-30-A-A-E6/1M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20272

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OIF

OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie [mm]

6

Lungime totală [mm]

1000

Rază minimă îndoire [mm]

30

Materiale

Adaptor: PA

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

Aluminiu

E20271



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-30-A-A-E6/1M

Materialul fibrei

Aluminiu

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.