


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-30-P-A-E6/3M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OIF

OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

26

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie

[mm]

6

Lungime totală

[mm]

3000

Rază minimă îndoire

[mm]

30

Materiale

Adaptor: PA

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

Aluminiu

Materialul fibrei

PVC

E20317



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-30-P-A-E6/3M

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.