


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-P-A-M6/3m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OIF

OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

192

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungimea capului de sesizare

[mm]

35

Lungime totală

[mm]

3000

Rază minimă îndoie

[mm]

30

Materiale

Adaptor: PA

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

Aluminiu

Materialul fibrei

PVC

E20327



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-P-A-M6/3m

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.