


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-A-A-E3/1m

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20347

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OIF

OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

100

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie [mm]

3

Lungime totală [mm]

1000

Rază minimă îndoire [mm]

30

Materiale

Adaptor: PA

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

Aluminiu

E20345



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-A-A-E3/1m

Materialul fibrei	Aluminiu
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.