


## Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-A-M6/2,5M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

## Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip  
fibra optica

OKF; OUF

## OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

28

## OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

28

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

## Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungimea capului de sesizare [mm]

25

Lungime totală [mm]

2500

Rază minimă îndoire [mm]

20

Materiale

Adaptor: PPE

Materialul fibrei

Sticlă

# E20350



## Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-A-M6/2,5M

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Materialul capului fibrei | Aluminiu |
| Materialul fibrei         | PVC      |
| Observatii                |          |
| Unitate de ambalare       | 1 buc.   |