


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-A-R4/1,5M



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

36

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

36

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Greutate

[g]

68,5

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

4

Lungimea capului de sesizare

[mm]

10

Lungime totală

[mm]

1500

Rază minimă îndoire

[mm]

20

Disponere fibre





Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-A-R4/1,5M

Materiale	Adaptor: PPE
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PVC
Accesorii	
Articole livrate	E20103
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.