

## Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-A-V-E1/1M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

## Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OKF; OUF

## OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

50

## OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

50

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

## Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie [mm]

1

Lungimea capului de sesizare [mm]

5

Lungime totală [mm]

1000

Rază minimă îndoire [mm]

20

Materiale

Adaptor: ABS

Materialul fibrei

Sticlă

**Senzor fibra optica de tip bariera**

FE-00-A-V-E1/1M

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Materialul capului fibrei | inox(1.4305 / 303) |
| Materialul fibrei         | Aluminiu           |
| <b>Accesorii</b>          |                    |
| Articole livrate          | E20103             |
| <b>Observații</b>         |                    |
| Unitate de ambalare       | 1 buc.             |