


Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice [mm] 40

OUF

Distanța fibrei optice [mm] 40

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -20...140

Date mecanice

Versiunea capului de detectie drept

Filetul capului de detectie M6

Lungimea capului de sesizare [mm] 35

Lungime totală [mm] 600

Rază minimă îndoire [mm] 20

Materiale Adaptor: ABS

Materialul fibrei Sticlă

E20380



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-N-V-M6/S

Materialul capului fibrei	inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei	FKM
Observatii	
Unitate de ambalare	1 buc.