


Articol scos din productie

**Aplicatie**

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectieDistanța cu amplificator de tip
fibra optica

OGF

OGF

Distanța fibrei optice

[mm]

12

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Greutate

[g]

59,4

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

5

Lungimea capului de sesizare

[mm]

10

Lungime totală

[mm]

600

Rază minimă îndoire

[mm]

20

Dispunere fibre

Materiale

Adaptor: PPE

**Senzori cu fibra optica difuzi**

FT-18-P-A-R5

Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PVC
Accesorii	
Articole livrate	Brățară de fixare:, E10221
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.