


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-18-A-A-M6

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OGF

OGF

Distanța fibrei optice

[mm]

15

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Greutate

[g]

0,055

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungimea capului de sesizare

[mm]

25

Lungime totală

[mm]

600

Rază minimă îndoire

[mm]

20; (la instalare fixă)

Disponere fibre



Materiale

Adaptor: PPE

Materialul fibrei

Sticlă



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-18-A-A-M6

Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	Aluminiu
Accesorii	
Articole livrate	Piulițe hexagonale: 2 x M6, Oțel inox saibe dintate: 2
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.