


Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OGF

OGF

Distanța fibrei optice

[mm]

12

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Greutate

[g]

0,061

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

5

Lungimea capului de sesizare

[mm]

10

Lungime totală

[mm]

600

Rază minimă îndoire

[mm]

20; (la instalare fixă)

Dispunere fibre



Materiale

Adaptor: PPE

Materialul fibrei

Sticlă

**Senzori cu fibra optica difuzi**

FT-18-A-A-R5

Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PVC
Accesorii	
Articole livrate	Brățară de fixare:, E10221
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.