


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-18-P-A-M4

Articol scos din productie



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OGF

OGF

Distanța fibrei optice

[mm]

80

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Greutate

[g]

50

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M4

Lungimea capului de sesizare

[mm]

15

Lungime totală

[mm]

600

Rază minimă îndoire

[mm]

20

Dispunere fibre



Materiale

Adaptor: PPE

**Senzor fibra optica de tip bariera**

FE-18-P-A-M4

Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PVC
Accesorii	
Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M4 saibe dintate: 4
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.