


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-18-A-A-M4

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OGF

OGF

Distanța fibrei optice

[mm]

80

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Greutate

[g]

0,059

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M4

Lungimea capului de sesizare

[mm]

15

Lungime totală

[mm]

600

Rază minimă îndoire

[mm]

20; (la instalare fixă)

Disponere fibre



Materiale

Adaptor: PPE

Materialul fibrei

Sticlă

**Senzor fibra optica de tip bariera**

FE-18-A-A-M4

Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	Aluminiu
Accesorii	
Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M4
	saibe dintate: 4
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.