

Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-S-V-M4/0,4M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...80

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M4

Lungimea capului de sesizare

[mm]

15

Lungime totală

[mm]

400

Rază minimă îndoire

[mm]

20

Materiale

Adaptor: ABS

Materialul fibrei

Sticlă



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-S-V-M4/0,4M

Materialul capului fibrei	inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei	silicon
Observatii	
Unitate de ambalare	1 buc.