


Presetupa

CABLE GLAND M20 SKINTOP



A	28
B	5...10
C	25
D	M20 x 1,5
E	38
F	17

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
-------------------------	------	-----------

Date mecanice

Greutate	[g]	12,2
Dimensiuni	[mm]	M20 x 1,5
Desemnarea firului		M20 x 1,5
Materiale		Capsula: PA negru; Etanșare: CR
Lungimea	[mm]	38

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------