


Folie lumină reflexie

REFLECTION TAPE TS-02/1M



Aplicatie

Execuție

Pentru senzori retro-reflexivi cu lumina rosie si infrarosie

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...65

Nota cu privire la temperatura ambientală

permanent

scurt: 80 °C / 30 min

Temperatura de lipire: +16...+25 °C

Date mecanice

Greutate [g]

23

Dimensiuni [mm]

50 x 1000 x 0,4

Suprafașă reflectorizantă [mm]

50 x 1000

Materiale

Material plastic; Acril

E21015



Folie lumină reflexie

REFLECTION TAPE TS-02/1M

Lungimea	[mm]	1000
----------	------	------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Alte date

Valori de reflexie tipice la un unghi de vizualizare de 0,2°	[cd/lx * m²]
Unghiul de iluminare 5 ° / 40 °	1000 / # 300