




Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-M-V-R3/1,2M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OBF

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

108

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...150

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

cu cot

Lungime totală

[mm]

1200

Rază minimă îndoire

[mm]

20

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

inox(1.4305 / 303)

Materialul fibrei

Silicon metal

Accesorii

Articole livrate

E20103

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.