



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-M-V-R4/1,2M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

No scale drawing available

Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OBF

OBF

Distanța fibrei optice [mm]

35

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-20...150

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

cu cot

Lungime totală [mm]

1200

Rază minimă îndoire [mm]

20

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

inox(1.4305 / 303)

Materialul fibrei

Silicon metal

Accesorii

Articole livrate

E20103

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.