




Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M-W-M6/3M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

26

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

26

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...150

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungime totală

[mm]

3000

Rază minimă îndoire

[mm]

20

Dispunere fibre



Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

inox (1.4404 / 316L)

Materialul fibrei

Silicon metal

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.