


Unghi de fixare

O4 ADAPTOR PLATE



Aplicatie

Execuție

pentru forma constructivă O4

Date mecanice

Greutate

[g]

143,5

Dimensiuni

[mm]

89,5 x 75 x 35,8

Materiale

inox (1.4404 / 316L)

Accesorii

Articole livrate

Suruburi cu cap cilindric: 2 x M5 x 10

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.